



25 mm

25 mm

75 mm

75 mm

10 Reihen (eine Kästchenhöhe 350 mm / 10 = 35 mm)

11 Spalten (eine Kästchenbreite 350 mm / 11 = 31,82 mm)

Durch die kleinen Löcher wird der Silberdraht geführt.

Wir brauchen diesen Abstand, um später Pappstreifen zur Isolierung zwischen die Silberdrähte schieben zu können.

Bohrschablone für Wortuhr-Matrix
Die Rückseite des Ribba-Rahmens hat 500 mm x 500 mm.